

Omega - ragasztómaradvány eltávolító

A fogszabályzó gyors és fogbarát eltávolításához

- Eltávolítja a fényre keményedő ragasztókat és a kémiaileg térhálósított kétkomponensű ragasztókat
- A zománc felületének **sérülése nélkül**
- Puha viselkedés köszörülés közben (**magasabb kényelem a kezelés során**)
- Ragasztott pontok és ragasztómaradványok gyors eltávolítása (**időmegtakarítás**)
- Tökéletes tisztítás és polírozás egyetlen eszközzel (**nem kell cserélni az eszközt**)
- Használat a keményfém eszközök kiegészítéseként vagy azok alternatívájaként
- **Újrafelhasználhatóság** (nagy gazdaságosság)



... oohh mega!



A kezelés grandiózus vége



658 204 243 OMG 030

658 204 243 OMG 055





658 204 030 OMG 060



Javaslat: használjon 4.000-6.000 min-1 fordulatszámnál alacsonyabb üzemi nyomást és elegendő permethütést!

KGO - ragasztómaradvány eltávolító

HOS - sima átmenet

		L	Ø mm
	500 204 297 HOS 016	6,0	1,6
	500 204 194 HOS 016	6,0	1,6
	500 204 198 HOS 016	8,0	1,6
	500 314 198 HOS 016	8,0	1,6

Sajátosságok

- Nincsenek élek – a marófúró végén lévő sima átmenet megakadályozza a karcolásokat/hornyokat
- Teljesen keményfémből készült, precíziós gyártás a maximális csendes működés és a magas gazdaságosság érdekében
- Nagy vágási teljesítmény, alkalmas mindenféle ragasztómaradványhoz

